

ANTRIEBSZUORDNUNGSTABELLEN

Grössen, Modelle, Abmessungen

Schwingtore														
bis Höhe														Torantrieb für Schwingtore mit Servicetüre oder Spezialbeläge auf Anfrage
3125														
3000														
2875														
2750														
2625														
2500														
2375														
2250														
2125														
2000														
bis Breite	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4500	4750	5000	

Decken-Sectional-Tore Euroserie und Alurahmen *														
bis Höhe														Bei Niedrigsturz muss anstelle des Ultra S der Antrieb Ultra verwendet werden
3125														
3000														
2875														
2750														
2625														
2500														
2375														
2250														
2125														
2000														
bis Breite	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4500	4750	5000	

Decken-Sectional-Tore g60														
bis Höhe														Bei Niedrigsturz muss anstelle des Ultra S der Antrieb Ultra verwendet werden
3125														
3000														
2875														
2750														
2625														
2500														
2375														
2250														
2125														
2000														
bis Breite	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4500	4750	5000	

Seiten-Sectional-Tore														
bis Höhe														
3500														
3250														
3000														
2750														
2500														
2375														
2250														
2125														
2000														
bis Breite	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	

<p>Ultra S Gesamtlänge 3353 mm Hubweg 2540 mm</p>	<p>Ultra Gesamtlänge 3353 mm Hubweg 2540 mm</p>	<p>Ultra excellent Gesamtlänge 3353 mm Hubweg 2540 mm</p>	<p>Ultra excellent lang Gr.3 Gesamtlänge 5523 mm Hubweg 4670 mm</p>
	<p>Ultra lang Gesamtlänge 4438 mm Hubweg 3625 mm</p>	<p>Ultra excellent lang Gesamtlänge 4438 mm Hubweg 3625 mm</p>	<p>Ultra excellent lang Gr.4 Gesamtlänge 7690 mm Hubweg 6640 mm</p>

* Für Tore mit Dachfolgebescilag ausschliesslich Ultra excellent verwenden